


DW 800

Téléphonez  
en toute  
liberté !



# L'accessoire essentiel de votre liberté


**Rester assis à son bureau** pendant une conversation téléphonique longue ou intense peut sembler pesant. Vous avez besoin d'un combiné casque/micro, qui vous permette de quitter votre chaise et de marcher dans votre bureau, qui vous laisse libre de votre gestuelle ou d'éliminer la tension des muscles de votre dos. Pensez combien il serait pratique de pouvoir vous déplacer sans entrave, pour aller prendre un fax qui vient d'arriver ou aller chercher un dossier sur une étagère, sans devoir mettre votre interlocuteur en attente. C'est possible avec le DW 800. Compatible avec tout combiné casque/micro de télécommunications Sennheiser Communications, cette technologie très avancée vous permet de vous déplacer librement, dans un rayon de 150 mètres autour d'une base émettrice posée sur votre bureau ou fixée au mur : il suffit de relier votre combiné casque/micro à un portable. Si les batteries faiblissent, vous pouvez les remplacer par d'autres, bien chargées, tout en poursuivant votre conversation, sans devoir raccrocher. Des fonctions comme le Dynamic Volume Control™ soulignent notre souci de **respecter vos oreilles**, sans oublier une **excellente qualité sonore** grâce à notre technologie évoluée, un design aux **lignes pures** vraiment élégant, et une conception assurant une **grande longévité**.



Le système se compose d'une base émettrice DW 800, et de deux récepteurs portables identiques. La base émettrice se connecte sur le combiné téléphonique ; les mobiles se branchent sur le combiné casque/micro.

**Le DW 800** s'adapte à votre poste téléphonique existant et à tout combiné casque/micro téléphonique signé Sennheiser Communications. Prenez votre combiné casque/micro, branchez-le au portable, et vous voilà libre d'arpenter votre bureau à volonté. Voici quelques-unes des possibilités :

- 1 Régler votre volume d'écoute préféré.** En fonction du niveau du signal entrant, la fonction Dynamic Volume Control™ l'amplifie ou l'atténue, de façon à obtenir exactement le volume sonore confortable que vous avez préréglé. Vous évitez ainsi tout pic sonore gênant, et vous êtes immédiatement assuré de comprendre de ce que dit votre interlocuteur.
- 2 Parler sans interruption.** Le système sans fil est livré avec deux appareils mobiles, que vous pouvez échanger « à chaud » en pleine conversation, le système maintenant la communication. Plus besoin d'interrompre l'appel à cause de batteries déchargées ! La recharge est plus rapide que la consommation, ce qui vous donne une autonomie illimitée.
- 3 Une meilleure qualité d'écoute, grâce au Sound Clarity System™.** S'appuyant sur une technologie haut de gamme, ce système améliore l'intelligibilité de la parole lorsque la liaison est de mauvaise qualité. Le DW 800 dispose de deux programmes intégrés qui en appuyant sur une touche vous permet de mieux entendre votre correspondant.
- 4 Base émettrice à poser sur votre bureau ou à fixer au mur.** Il n'y a plus de place sur votre bureau ? Fixez-la au mur ! Elle est conçue pour servir de support. Cette option de montage mural est très pratique pour ceux qui ne travaillent pas à un bureau – par exemple, dans des entrepôts, des stocks, etc.
- 5 Faces avant interchangeables** Sur demande, les mobiles sont disponibles dans différentes couleurs, pour satisfaire des goûts personnels ou la charte graphique de votre entreprise. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre représentant Sennheiser Communications.



**Des fonctionnalités innovantes** Un sélecteur sur la base émettrice, qui permet de passer d'applications téléphoniques à des applications informatiques (tous les accessoires nécessaires sont livrés), un choix de cinq **sonneries différentes**, un **buzzer désactivable**, un **pager** permettant de retrouver des portables perdus de vue, une exploitation facile grâce à une **LED de signal** à trois couleurs, et cinq **touches de contrôle**.

**Fonction Appel-Conférence.** Le mode Appel-Conférence permet à cinq personnes de tenir une conférence interne ; il est également possible de faire converser quatre personnes plus un interlocuteur externe.

**Fonction Appuyer/Parler** La fonction Appuyer/Parler (Push To Talk) permet de retrouver le mode de fonctionnement d'un talkie-walkie : pour parler, l'utilisateur doit au préalable appuyer sur une touche. Relâcher la touche coupe le micro. Cette fonction est idéale pour des applications professionnelles, par exemple dans des salles de contrôle, etc.



## Technologie numérique DECT :

portée jusqu'à 150 mètres en intérieur, (300 mètres si un contact visuel direct est maintenu entre base émettrice et portable)\*

\* Chiffre pouvant varier selon les conditions environnementales



## Fonction Intercom

Lorsque les appareils portables fonctionnent des deux côtés, la fonction Intercom permet à deux interlocuteurs de communiquer tout en se déplaçant, sans occuper la ligne téléphonique.

Interrupteur mécanique de communication



Interrupteur électronique de communication

TCI 01



**Interface de commande téléphonique TCI 01.** Cet accessoire optionnel vous permet de répondre aux appels téléphoniques même si vous n'êtes pas à votre bureau. Grâce au boîtier d'interface TCI 01, le DW 800 est compatible avec les combinés téléphoniques équipés d'un interrupteur mécanique de communication, et avec ceux pourvus d'un interrupteur électronique



**L'offre** Sennheiser Communication se compose de deux gammes de combinés casques/micros de télécommunications confortables, sûrs, robustes et d'une excellente qualité sonore. Tous sont compatibles avec le système DW 800

- Très robustes, les CC 510, CC 520, CC 530, CC 540 et CC 550 représentent un choix idéal pour des conditions d'utilisation difficiles : niveau de bruit ambiant élevé, bureaux en open space, centres d'appels....
- Très confortables, d'un design très novateur, les SH 310, SH 320, SH 330, SH 340 et SH 350 constituent des outils de travail optimaux pour toutes les applications bureautiques.

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre distributeur Sennheiser Communications, ou contactez-nous directement à l'adresse suivante :