



Dim.	Appareil	Niche	Face du meuble
H [mm]	1576	min. 1580	haut: 400* bas: 1131*
L [mm]	540	min. 560	595
P [mm]	545	min. 550	max. 22

* + Dépassement niche



Raccord.	[kW]	Fusible	Câble
230V Prise type 12	0.13	10 A	2.35 m



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Enfoncer l'appareil à fleur de la surface
Section min. de ventilation 200 cm² en haut et en bas

2 Visser l'appareil avec le meuble
Coller le couvre-joint fourni sur la paroi latérale face à la charnière

3 Positionner le devant du meuble
- Setmo-Quick (montage porte fixe)



INSTRUCTIONS

ACCESSOIRE

- Une simple fente à commutation (même sur plusieurs largeurs d'éléments) ne suffit pas pour une ventilation parfaite. Seule l'ouverture dans la largeur de l'appareil est efficace.

- La butée de porte peut être passée de droite à gauche avant le montage.

- Poids de la porte : max. 17.5 kg.
- Pour des raisons de fonctionnement, l'écart entre la porte du haut et du bas doit être d'au moins 4 mm.

